

[붙임 3] 제품별 시험·평가 결과

브랜드	메디하임	보만	샤오미	스팀큐	오스너	이노크아든
제품 이미지						
모델명	HI20	DB8641W	ST-32W	스팀큐2	YF-SM1021-3C	IA-S2000
A. 에너지소비량(Wh)*	13.3	23.7	13.0	13.3	14.0	13.0
B. 증기발생률(g/min)	12.0	24.7	14.0	13.0	17.3	12.0
효율성(B/A)	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2(밀면 열 발생×)	0.9
밀면의 굽힘 방지	★★	★★	★★	★★	★★	★
다림질 성능	폴리	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	폴리+면	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★
	면	★★	★	★★	★	★★
다림방식(수직+수평)	√	√	√	√		√
보유기능	스팀량 조절 연속스팀 버튼 물통 분리	석회제거 연속스팀 버튼 물통 분리	물통 분리	스팀량 조절 연속스팀 버튼	물통 분리	스팀량 조절 연속스팀 버튼 물통 분리
무게(g) /예열시간(초)	610 / 40	760 / 27	660 / 21	500 / 34	565 / 10	560 / 40

* 에너지소비량 : 1분 단위로 환산

브랜드		콘에어	테팔	필립스	한경희생활과학
제품 이미지					
모델명		GS36K	DV9121KO	STH3020/10	HIH-1500
A. 에너지소비량(Wh)		13.0	18.3	15.3	16.0
B. 증기발생률(g/min)		13.7	16.3	15.7	18.0
효율성(B/A)		1.1	0.9	1.0	1.1(밀면 열 발생×)
밀면의 굽힘 방지		밀면 코팅(×)	★★	★★	밀면 코팅(×)
다림질 성능	폴리	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	폴리+면	★★	★★★★	★★	★★
	면	★	★	★	★
다림방식(수직+수평)		√	√	√	
보유기능		연속스팀 버튼 물통 분리		물통 분리	스팀량 조절 연속스팀 버튼 물통 분리
무게(g) /예열시간(초)		690 / 51	755 / 40	605 / 24	640 / 26