


















[첨부파일 2] 유아용 식탁의자 시험결과

| 구분      | 항목                  | 이케아   | 마켓비   | 아이원   | 엔젤키드  | 아이팜   | 킨즈   | 세이프티 퍼스트  | 피에스타  | 루나스토리   | 한샘  | 야마토야  | 아가드   | 세이지폴  | 오리벨   | 뉴나  | 시크  | 빼그빼레고   |
|---------|---------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|         |                     | 안틸로프(트레이 포함)  | SIGTAG 유아식탁 의자 레드   | Vi01 (유아식탁 의자 루스터)  | 엔젤키드 큐트 식탁의자  | 아이팜 포터블 유아식탁 의자   | HC5 (킨즈 뉴본 하이체어)   | 팀바 하이체어 식탁의자(내츄럴)   | 6552 (피에스타 유아용 식탁의자 디럭스)  | 루나스토리 유아식탁의자  | 티파니키즈체어테이블형 (FS22008)   | sukusuk uplus plus table&guard(뉴스 쿠스쿠 플러스 트레이)                                      | 포르텐 하이체어  | 세이지폴 하이체어   | OR200 (코쿤 유아식탁 의자-오렌지)  | ZAAZ (째즈)   | 스마트스 링  | SIESTA (시에스타)   |
|         |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 물리적 안전성 | 작은 부품, 가장자리, 날카로운 끝 | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         | 겉모양 및 구조            | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         | 성능                  | 부착점 강도  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         |                     | 가랑이 벨트 강도   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         |                     | 안전성시험   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         |                     | 일반강도시험  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         |                     | 안전장치 성능   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음   | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  | 이상없음  |
|         |                     | 접는 높은 의자  | -   | -   | 좌면 고정기구 분리, 의자 접힘   | 이상없음  | -  | 이상없음  | -   | -   | 이상없음  | -   | -   | 이상없음  | -   | 이상없음  | -   | 이상없음  |
|         |                     | 등받이 조절장치 강도   | -   | -   | -   | -   | -  | 이상없음  | -   | -   | 이상없음  | -   | -   | 이상없음  | -   | 이상없음  | -   | 이상없음  |
|         |                     | 접는 낮은 의자  | -   | -   | -   | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|         | 재료                  | 섬유류의 방염성(mm/s)  | -   | -   | -   | -   | -  | 6[인조가죽 좌면(베이지)]   | 15[직물좌면MIX(연두초록)]   | 8[인조가죽 좌면MIX(흰색빨강분홍하늘)]   | -   | 4[직물좌면MIX(아이보리주황분홍)]  | 7[인조가죽 좌면(베이지)]   | 자기소화성 {직물좌면MIX(분홍 흰색)}  | -   | -   | 자기소화성 {직물좌면MIX(분홍 흰색)}  | 자기소화성 {직물좌면MIX(분홍 흰색)}  |
|         |                     | 인조가죽의 표면경도  | -   | -   | -   | -   | -  | 15[직물좌면MIX(연두초록)]   | 14[직물좌면MIX(검정회색흰색)]   | 8[인조가죽 좌면MIX(흰색빨강분홍하늘)]   | -   | 4[직물좌면MIX(아이보리주황분홍)]  | 7[인조가죽 좌면(베이지)]   | 자기소화성 {직물좌면MIX(분홍 흰색)}  | -   | -   | 자기소화성 {직물좌면MIX(분홍 흰색)}  | 자기소화성 {직물좌면MIX(분홍 흰색)}  |

| 구분    | 항목                |                                  | 이케아   | 마켓비   | 아이원   | 엔젤키드  | 아이팜   | 킨즈   | 세이프티 퍼스트  | 피에스타  | 루나스토리   | 한샘  | 야마토야  | 아가드   | 세이지폴  | 오리벨   | 뉴나  | 시크  | 베그베레고   |
|-------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |                   |                                  | 안틸로프(트레이 포함)  | SIGTAG 유아식탁 의자 레드   | Vi01 (유아식탁 의자 루스터)  | 엔젤키드 큐트 식탁의자  | 아이팜 포터블 유아식탁 의자   | HC5 (킨즈 뉴본 하이체어)   | 팀바 하이체어 식탁의자(내츨)  | 6552 (피에스타 유아용 식탁의자 디렉스)  | 루나스토리 유아식탁의자  | 티파니키즈체어테이블형 (FS22008)   | sukusuk uplus plus table&guard(뉴스쿠스쿠 플러스 트레이)                                       | 포르텐 하이체어  | 세이지폴 하이체어   | OR200 (코콘 유아식탁 의자-오렌지)  | ZAAZ (째즈)   | 스마트스윙   | SIESTA (시에스타)   |
|       |                   |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       |                   |                                  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 유해 물질 | 유해원소 용출 (mg/kg)   | 안티모니 (Sb)                        | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 52[합성수지좌면라벨 MIX(흰색 검정)]   |
|       |                   | 비소 (As)                          | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       |                   | 바륨 (Ba)                          | 14{금속프레임(회색)}<br>546{금속코팅프레임(회색)}   | 8{금속프레임(회색)}<br>536{금속코팅프레임(회색)}  | 9{금속(은색)}   | 18{금속코팅프레임(진회색)}  | 23{금속프레임(흰색)}<br>675{금속코팅프레임(흰색)}   | 14{금속코팅프레임(흰색)}  | 불검출   | 불검출   | 207{인조가죽좌면MIX(흰색빨간분홍하늘)}<br>22{금속코팅프레임(흰색)}   | 8{금속코팅봉(검정)}  | 410{금속봉코팅(그레이)}   | 114{금속코팅프레임(회색)}<br>40{금속코팅프레임(검정)}   | 불검출   | 55{금속코팅프레임(진회색)}  | 불검출   | 76{탄력끈(흰색)}<br>10{금속코팅프레임(흰색)}  | 불검출   |
|       |                   | 카드뮴 (Cd)                         | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       |                   | 크로뮴 (Cr)                         | 2{금속프레임(회색)}  | 불검출   | 불검출   | 3{금속프레임(진회색)}   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 5{금속프레임(흰색)}<br>25{금속코팅프레임(흰색)}   | 3{금속코팅봉(검정)}  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 8{금속프레임(흰색)}  | 불검출   |
|       |                   | 납 (Pb)                           | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       |                   | 수은 (Hg)                          | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       |                   | 셀레늄 (Se)                         | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       | 유해원소 함유량 (mg/kg)  | 총 납(Pb)                          | 불검출   | 16{플라스틱버클(검정)}<br>11{직물워빙(검정)}  | 40{직물워빙(검정)}  | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 12{목재코팅(노멀)}  | 불검출   | 22{금속프레임(회색)}<br>13{금속코팅프레임(검정)}  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       |                   | 총 카드뮴(Cd)                        | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       | 프탈레이트계 가소제 함유량(%) | DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출  | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   | 불검출   |
|       | 폼알데하이드(mg/kg)     |                                  |   | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨   | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  | 검출안됨  |